



# PFA脱気モジュールMF500

資料 91205



### 膜内部容量

PTFE中空糸膜と比べ中空糸膜内部の容量(デッドボリューム)が半分になり置換性が向上しました。

|            |       |
|------------|-------|
| 従来品 PTFE   | 300mL |
| MF500(PFA) | 150mL |

**Good !**  
内部容量が1/2になり置換が早くなります。

### 【低価格】

PTFE中空糸膜脱気モジュールと比較し価格を**40%OFF**しました。(国内比)

### コンパクト

PTFE中空糸膜脱気モジュールと比較し**サイズ**を小さくしました。

発売元 横浜理化株式会社  
取扱店